

**DCMT 11T304, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Minőség	IC807
Fogásmélység $a_p$	0,8 - 3 mm
Forgácstörő	M3M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sorozat	ISOTURN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 80 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2
Gyártó jelölése	DCMT 11T304-M3M IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz