

**CNMG 120408, Minőség: IC6015****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Minőség	IC6015
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,1 - 1,5 mm
Cserék / élek száma	4

Forgácstörő	F3M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Gyártó jelölése	CNMG 120408-F3M IC6015
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz