


**CNMG 120408, Minőség: IC8150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250271 IC8150
GTIN	7291075329490
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,85 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	M3P

Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Minőség	IC8150
Gyártó jelölése	CNMG 120408-M3P IC8150
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz