

**CNMG 120408, Minőség: IC6015****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,85 mm
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,17 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 300 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	M
Minőség	IC6015
Forgácstörő	M3M
Gyártó jelölése	CNMG 120408-M3M IC6015
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz