



TRIBOS-Mini-SVL hosszabbító hengeres, Befogási ØD1: 4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302383 4
GTIN	2050002076884
Árucikk kategória	33U

Leírás

Kivitel:

A TRIBOS SVL hosszabbítók használatával a standard forgácsoló szerszámok használhatóak a drága speciális szerszámok helyett. A < 0,003 mm-es körfutási pontossággal és karcsú zavaró megfogóelemekkel rendelkező hosszabbító a legkülönbözőbb befogókkal kombinálható. A TRIBOS SVL hosszabbítók már beváltak az orvosi, óra- és ékszerészet, valamint az autóipar és az elektronikai ipar területén.

Előny:

- **Optimalizált zavaró megfogóelemek – ideális mélyen lévő helyeken lévő furatokhoz, pl. szerkezetgyártás területén.**
- **Axiális hosszbeállítás – hosszbeállítás 0,01 mm-es pontossággal, 10 mm-es beállítási tartomány mellett.**
- **A legkisebb átmérőkhöz 0,3 mm-től – gazdaságos a legapróbb megmunkálási műveletekhez speciális szerszámok nélkül.**
- **Rugalmasan használható – hidropasztikus és ER szorítópatronos befogóhoz használható.**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható típusú szár befogható (HA, HB, HE).**
- **Kiváló rezgés csillapítás – a mikro kitöredezések elkerülhetőek, legjobb munkadarab felületek, védi a géporsót, növekszik a szerszám élettartama és ezáltal a csökkennek a költségek.**
- **Nagy fordulatszámok lehetségesek – akár 52.000 ford./perc.**

Funkció:

A TRIBOS SVP befogóeszközök által a hosszabbító sokszög alakú befogó átmérője kör alakúvá válik és a szerszámszár könnyen beilleszthető. Ha a befogó átmérőre ható nyomás csökken, az ismét felveszi a sokszögű alakját, és megbízhatóan és pontosan ismételve rögzíti a behelyezett szerszámtengelyt.

Opcionális tartozék:

302384 sz. TRIBOS-MINI befogóeszköz, 302386 sz. TRIBOS-MINI SVP szerelőkészülék.

Műszaki leírás

Hossz L	100 mm
L ₁	24 mm
Külső Ø D	11 mm
Ø D ₂	9 mm
L ₂	22,5 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Befogási Ø D ₁	4 mm
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hosszabbító