

**DNMG 150604, Minőség: IC6015****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	IC6015
Forgácstörő	F3M
Fogásmélység a_p	0,1 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Szerszámanyag	HM
Gyártó jelölése	DNMG 150604-F3M IC6015
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz