


**CNMG 120408, Minőség: IC8250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 380 m/min
Fő felhasználás	P
Minőség	IC8250
Cserék / élek száma	4
Előtolás $f$	0,15 - 0,6 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,85 mm
Szerszámananyag	HM
Forgácstörő	M3P
Gyártó jelölése	CNMG 120408-M3P IC8250
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz