

**DNMG 150608, Minőség: IC6015****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Minőség	IC6015
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Forgácstörő	M3M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,17 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a _p	0,5 - 5 mm
Gyártó jelölése	DNMG 150608-M3M IC6015
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz