

**Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/5Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221908 63/5L
GTIN	4059782504622
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Ø D ₃	36 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	3,5 mm
Vágóél Ø D _c	63 mm
Hozzávaló váltólapka	XE.. 1605
Felfogó furat Ø	22 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Váltólapka csavar	229920 (TP20; 7,6Nm)

Váltólapka méret	16
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	99 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	29,3 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,68 fok
Beállítási szög κ	16 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229920
---------------	--------