

**DNMG 150608, Minőség: IC8150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	M3P
Minőség	IC8150
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min

Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése	DNMG 150608-M3P IC8150
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz