

**Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221908 100/8
GTIN	4059782504585
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XE.. 1605
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	3,5 mm
Váltólapka csavar	229920 (TP20; 7,6Nm)
Felfogó furat Ø	32 mm
Ø D ₃	73 mm
Váltólapka méret	16
Teljes hossz L _{ges}	50 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
Vágóélek száma Z	8
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	173 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	198 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	72,3 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,28 fok
Beállítási szög κ	16 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229920
---------------	--------