

**DNMG 150608, Minőség: IC8250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250731 IC8250
GTIN	7291075320022
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 380 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,08 - 0,25 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	F3P

Fogásmélység a _p	0,4 - 3,5 mm
Minőség	IC8250
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Gyártó jelölése	DNMG 150608-F3P IC8250
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz