

**VNMG 160404, Minőség: IC6025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251790 IC6025
GTIN	7291075350883
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Forgácstörő	F3M
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 230 m/min
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Cserék / élek száma	4

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	IC6025
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Gyártó jelölése	VNMG 160404-F3M IC6025
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz