



Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221908 50/6
GTIN	4059782505643
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Váltólapka méret	09
Ø D ₃	35 mm
Váltólapka csavar	229918 (T15; 2,1Nm)
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø D _c	50 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,5 mm

Hozzávaló váltólapka	XD.. 0904
Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	34,3 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,42 fok
Beállítási szög κ	13 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229918
---------------	--------