

**VNMG 160404, Minőség: IC6015****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251790 IC6015
GTIN	7291075350876
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min
Minőség	IC6015
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,1 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	F3M

Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	4
Gyártó jelölése	VNMG 160404-F3M IC6015
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz