

**DNMG 150608, Minőség: IC8150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	4
Forgácstörő	F3P
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,08 - 0,25 mm/ford,
Minőség	IC8150
Szerszámanyag	HM

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	180 - 400 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Gyártó jelölése	DNMG 150608-F3P IC8150
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz