

**Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222800 160/8
GTIN	4960664602391
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	40 mm
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1205
Vágóél Ø D _c	160 mm
Váltólapka csavar	229700
Lapkacsavar alátétlapkához	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Alátétlapka	229750
Teljes hossz L _{ges}	63 mm

Maximális külső $\varnothing D_{\max}$	173 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	6 mm
Vágóélek száma Z	8
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	47,5 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Alátétlapka	229750
Szorítócsavar	229702
Szorítócsavar	229700