

**WNMG 080408, Minőség: IC6015****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251991 IC6015
GTIN	7291075336740
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	6
Fogásmélység a_p	0,1 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Forgácstörő	F3M

Minőség	IC6015
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Gyártó jelölése	WNMG 080408-F3M IC6015
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz