

**VNMG 160408, Minőség: IC6015****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251851 IC6015
GTIN	7291075307108
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Forgácstörő	M3M
Minőség	IC6015
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 300 m/min

Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,07 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése	VNMG 160408-M3M IC6015
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz