

Garant**Feedking nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212900 25/3
GTIN	4045197320841
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	39 mm
Teljes hossz L_{ges}	95 mm
$\varnothing D_3$	12 mm
Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP, 2,2 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 070308
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,85 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Vágóélek száma Z	3

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	1,56 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	11 mm
Interpolációs marás a_p	0,85 mm
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219810