

**VNMG 160408, Minőség: IC8150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251791 IC8150
GTIN	7291075326109
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Forgácstörő	F3P
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,4 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	P
Minőség	IC8150

Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,08 - 0,24 mm/ford,
Gyártó jelölése	VNMG 160408-F3P IC8150
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz