

**Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, Ø D / élek száma Z: 200/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222800 200/10
GTIN	4960664602407
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Nagyteljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

**Műszaki leírás**

Lapkacsavar alátétlapkához	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Váltólapka csavar	229700
Maximális külső Ø $D_{max}$	213 mm
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1205
Felfogó furat Ø	60 mm
Vágóél Ø $D_c$	200 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm

Alátétlapka	229750
Teljes hossz $L_{ges}$	63 mm
Vágóélek száma Z	10
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	47,5 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229702
Szorítócsavar	229700
Alátétlapka	229750