

**VNMG 160404, Minőség: IC6015****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251850 IC6015 |
| GTIN | 7291075307115 |
| Árucikk kategória | 26B |

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 |
| Szerszámanyag | HM |
| Forgácstörő | M3M |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Fogásmélység a_p | 0,4 - 2,5 mm |
| Minőség | IC6015 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Fő felhasználás | M |

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 140 - 300 m/min |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Előtolás f | 0,07 - 0,3 mm/ford, |
| Gyártó jelölése | VNMG 160404-M3M IC6015 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |