

**VNMG 160404, Minőség: IC8250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251790 IC8250
GTIN	7291075326093
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Előtolás f	0,08 - 0,24 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	F3P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 380 m/min
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404

Sarokrídusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,4 - 2,5 mm
Minőség	IC8250
Fő felhasználás	P
Gyártó jelölése	VNMG 160404-F3P IC8250
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz