

**WNMG 080408, Minőség: IC6025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251991 IC6025
GTIN	7291075336757
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 230 m/min
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,1 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	F3M

Minőség	IC6025
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Gyártó jelölése	WNMG 080408-F3M IC6025
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz