

Garant**Feedking nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 32/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212910 32/5
GTIN	4045197549761
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 070308
Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D_3	19 mm
Vágóél Ø D_c	32 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,85 mm

Felfogó furat \varnothing	16 mm
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	51 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Interpolációs marás a_p	0,85 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	18 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,95 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219810
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP