

**WNMG 080408, Minőség: IC6025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252121 IC6025
GTIN	7291075306019
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Forgácstörő	M3M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,17 - 0,5 mm/ford,
Cserék / élek száma	6
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Minőség	IC6025
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Gyártó jelölése	WNMG 080408-M3M IC6025
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz