

**Garant****HiPer-Drill fej m7, HB7530, Ø D: 18,6 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231640 18,6
GTIN	4045197659750
Árucikk kategória	21M

**Leírás****Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban  $\leq 20 \mu\text{m}$ . IT9 pontosságú furatokhoz.

**Figyelem:**

A forgácsolási adatok az  $5 \times D$  D alapszerszámmra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Csúcsszög: 135 fok

Szerszám Ø D: 18 mm

Előtolás f acélban  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,29 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Ø D	18,6 mm
Szerszám Ø D	18 mm
Előtolás f acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,29 mm/ford,
Cserék / élek száma	1

Minőség	HB7530
Szerszámanyag	HM
Csúcsszög	135 fok
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

---

## Tartozék

Torx Plus® csavar Profil 8IP1	231999 8IP1
-------------------------------	-------------