

**Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, Ø D / élek száma Z: 250/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Műszaki leírás

Alátétlapka	229750
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1205
Felfogó furat Ø	60 mm
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Váltólapka csavar	229700
Vágóél Ø D_c	250 mm
Maximális külső Ø D_{max}	263 mm

Lapkacsavar alátétlapkához	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Vágóélek száma Z	12
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	47,5 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Alátétlapka	229750
Szorítócsavar	229702
Szorítócsavar	229700