

**HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 100/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226490 100/8
GTIN	7291075313116
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229696 2** sz. (IP20; 9,0 Nm).

**Műszaki leírás**

Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	0,7 fok
Sorozat	HELI3MILL
$\varnothing D_3$	95,6 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	199 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	50 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm

Felfogó furat $\varnothing$	32 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	195 mm
Interpolációs marás $a_p$	3,6 mm
Vágóélek száma Z	8
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	1072,2 mm
Hozzávaló váltólapka	TD..1505..
Gyártó jelölése	HM390 FTD D100-8-32-15
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	229696 2
--	----------