

Garant**Üregmaró 93°, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211807 52/3
GTIN	4045197648402
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Felhasználás:

Forgácsok beragadásának megakadályozásához, különösen mély zsebek marásakor.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	55 mm
Vágóél Ø D_c	52 mm
Hozzávaló váltólapka	VCG. 2205
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarkási szög α_{max}	4,05 fok

Interpolációs marás a_p	10 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	42,34 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	98 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	102 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	93 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP