




## HELIGRIP forgácsoló betétek, IC808, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 3/0,2mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273407 3/0,2
GTIN	7291075028744
Árucikk kategória	26C

### Leírás

**Kivitel:**

Pozitív forgácsstörő. Lágy vágás. Kisebb forgácsoló erők.

**Felhasználás:**

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

**Alkalmazható:**

273766 – 273768 sz. lapkatartóhoz.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	3 mm
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm
Beszúrás előtolás f	0,07 - 0,11 mm/ford,

INSL	15,8 mm
Esztergálás előtolás f	0,14 - 0,18 mm/ford,
Axiális beszúrás előtolás f	0,08 - 0,2 mm/ford,
Síkesztrgálás beszúrás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,25 - 1,8 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,8 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Gyártó jelölése	GRIP 3002Y IC808
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	Y
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 200 m/min
Minőség	IC808
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz