



HELIGRIP forgácsoló betétek, IC808, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 6/0,8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273413 6/0,8
GTIN	7291075482621
Árucikk kategória	26C

Leírás

Kivitel:

Optimalizált forgácsolakítás és kontrolált forgácsképződés.

Felhasználás:

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

Alkalmazható:

273766 – 273768 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	6 mm
Sarokrádiusz R	0,8 mm
Beszúrás előtolás f	0,13 - 0,25 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm

Esztergálás előtolás f	0,24 - 0,42 mm/ford,
INSL	19 mm
Fogásmélység a_p	1 - 3,6 mm
Sorozat	HELI-GRIP
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,6 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	1 mm
Gyártó jelölése	GRIP 6008T IC808
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	T
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 180 m/min
Minőség	IC808
Termék fajtája	Váltólapka beszűrő esztergáláshoz