

Garant**Feedking nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212910 52/5
GTIN	4045197321022
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Váltólapka csavar készlet	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 09T308

$\varnothing D_3$	36 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	1,15 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	52 mm
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	88 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Interpolációs marás a_p	1,15 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	35,5 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	0,48 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	9 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP