




PENTACUT 24N-C/34N-C forgácsoló betétek, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 3/24mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273939 3/24 |
| GTIN | 7291075346824 |
| Árucikk kategória | 26K |

Leírás

Kivitel:

Forgácstörők kialakított védő leélezéssel. Közepes és magas előtolásokhoz.

Felhasználás:

A legjobb választás a precíziós gravírozáshoz. Leszúrás lehetséges. Megszakított felületekhez is alkalmas.

Alkalmazható:

273924 – 273925 sz. tartó.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|---------|
| Beszúrási szélesség w | 3 mm |
| Sarokrádiusz R | 0,2 mm |
| Beszúrási mélység t_{max} | 6,2 mm |
| Beszúrási szélesség w tűrése | 0,02 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Előtolás f | 0,1 - 0,2 mm/ford, |
| Sarokrádiusz R tűrés | 0,05 mm |
| Lapkaméret Ø d | 24 mm |
| Sorozat | PENTACUT |
| Gyártó jelölése | PENTA 24N300C020 IC908 |
| Cserék / élek száma | 5 |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka profil | semleges |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Fő felhasználás | UNI |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Forgácstörő | C |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 60 - 180 m/min |
| Minőség | IC908 |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |