



Mágneses teheremelő LM, Max. teherbírás (sík): 500kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	085992 500
GTIN	2050001737656
Árucikk kategória	08P

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Robusztus és kompakt mágneses teheremelő csekély összsúllyal és biztonsági reteszeléssel. Ergonomikus működtető kar lehetővé teszi a mágnes könnyű kapcsolását.

Felhasználás:

Sík és hengeres anyagok (085990; 085992; 085995 sz.) ill. vékony sík anyagok (085985 sz.) biztonságos mozgatásához és szállításához.

Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Maximális Ø, íves: 400 mm

Maximális hossz, sík: 1500 mm

Minimális anyag falvastagság, sík: 30 mm

Minimális anyag falvastagság, íves: 20 mm

Méret A: 225 mm

Méret B: 243 mm

Műszaki leírás

Méret B	243 mm
Méret E	103 mm
Súly	17,5 kg
Maximális íves terhelés	200 kg
Méret F	281 mm
Minimális anyag falvastagság, sík	30 mm
Méret D	88 mm
Méret G	49 mm
Maximális hossz, sík	1500 mm
Maximális sík terhelés	500 kg
Méret C	106 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	20 mm
Méret A	225 mm
Maximális Ø, íves	400 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő