

**Garant****XDLT 070308 ER, HU 7810, Típus: ALU**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212921 ALU
GTIN	4045197581402
Árucikk kategória	21A

## Leírás

### Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

## Műszaki leírás

Típus	ALU
Váltólapka ISO kód	XDLT 070308 ER
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	1,58 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HU 7810
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,85 mm
Előtolás $f_z / fog$	0,65 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	1200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	1100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		