

**PENTACUT PCH-17 készsár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 12/17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273950 12/17
GTIN	7291075389562
Árucikk kategória	26D

Leírás**Felhasználás:**

A munkadarabok vállain síkban végzett munkákhoz 0,25 mm – 3,18 mm-es beszurási szélességekhez.

Alkalmazható:

273956 – 273959 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

Jobbos késekhez használjon jobbos forgácsoló betéteket, balos késekhez használjon balos forgácsoló betéteket.

Műszaki leírás

Szárméret	12 mm
Beszurási mélység t_{max}	4 mm
Sorozat	PENTACUT
Fejhossz L_1	17 mm
Teljes hossz L	120 mm
OAH	17,6 mm
Lapkaméret	17 mm
Gyártó jelölése	PCHRS 12-17
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés