

Garant**Feedking nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/9mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212910 63/9
GTIN	4045197549822
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₃	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Vágóél Ø D _c	63 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm

Hozzávaló váltólapka	XD.. 070308
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,85 mm
Vágóélek száma Z	9
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	113 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	124 mm
Interpolációs marás a_p	0,85 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	49 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,35 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219810
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP