

Garant**XDLW 070308 TN, HB7705, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212930 HART
GTIN	4045197321220
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$ Előtolás f_z / fog: 0,36 mm

Váltólapka ISO kód: XDLW 070308 TN

Típus: HART

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,58 mm**Műszaki leírás**

Típus	HART
Váltólapka ISO kód	XDLW 070308 TN
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,58 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7705
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,85 mm
Előtolás f_z / fog	0,36 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 50 HRC	alkalmas	120 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	110 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	90 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	70 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	60 m/min	H
TOOLOX 44	alkalmas	140 m/min	H
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		