



PENTACUT 17 N-NP forgácsoló betétek jobbos, IC1008, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 3/17mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273958 3/17
GTIN	7291075389685
Árucikk kategória	26K

Leírás

Felhasználás:

Univerzális rendszer kisméretű alkatrészek megmunkálásához. Le- és beszúráshoz, beszúró esztergáláshoz, menekészítéshez és fordított esztergáláshoz.

Beszúráshoz és beszúró esztergáló megmunkáláshoz. Lágyan vág.

Alkalmazható:

273950 – 273951 sz. tartó.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz R	0,8 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Beszúrási mélység t_{max}	4 mm
RETOL	0,02 mm

CUTDIA	32 mm
Beszúró esztergálás előtolás f	0,05 - 0,19 mm/ford,
Beszúrás előtolás f	0,05 - 0,11 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,1 - 3,1 mm
Sorozat	PENTACUT
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,1 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,05 mm
Gyártó jelölése	PENTA 17-300NP08RS IC1008
Cserék / élek száma	5
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	NP
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Minőség	IC1008
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz