



MINCUT MIFR forgácsoló betétek semleges, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 3/15mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270426 3/15
GTIN	7291075262476
Árucikk kategória	26J

Leírás

Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Műszaki leírás

Lapkaméret \varnothing d	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
INSL	30 mm
Axiális beszúrási előtolás f	0,03 - 0,05 mm/ford,
Síkesztrgálás beszúrási f	0,03 - 0,04 mm/ford,
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 140 mm/min

Termék fajtája

Mini cserélhető váltólapka