

**Síkmaró 75° MSRS, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	224000 160/10
GTIN	4960664533060
Árucikk kategória	25P

Leírás**Kivitel:**

Marófej normál és sűrű fogosztással.

Felhasználás:

Max. 12 mm fogásmélység és nagy előtolás a nagy hatékonyságú nagyoláshoz. Az innovatív váltólapka fogazásnak köszönhetően jelentősen csökken a forgácsoló nyomás és ezáltal a vibrációhajlam. Ezáltal növelhető a fogásszélesség és jelentősen megemelkedik az időegység alatti forgácsolási térfogat.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229703 (T25; 7,5 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	12 mm
Maximális külső Ø D_{max}	167 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Vágóél Ø D_c	160 mm
Hozzávaló váltólapka	SP.. 1806
Teljes hossz L_{ges}	60 mm
Vágóélek száma Z	10

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	75 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229703
---------------	--------