

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1210, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	224028 GG
GTIN	4960664609147
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

A speciális váltólapka geometria gondoskodik a csökkentett forgácsoló erőkről és a jobb forgácstörésről. Minden típus **Wiper éllel** a magas előtolások érdekében.

**Felhasználás:**

**NB2T / NB3T:** Ideális **megszakított forgácsolásokhoz**, nagy forgácsoló teljesítményhez és nagy előtolásokhoz.

**Figyelem:**

**A marókat azonos számú NB2 és NB3 típusú lapkákkal kell felváltva belapkázni.** Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 1 \times D$ .

Felhasználás: Nagyolás

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,06 – 0,15 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,06 – 0,15 mm
Típus	GG
Váltólapka ISO kód	SPMT 1806 EDSR-NB2T

Minőség	PR1210
Szerszámanyag	HM
Felhasználás	Nagyolás
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		