



## MINCUT MIFR forgácsoló betétek semleges, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 3/10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	270426 3/10
GTIN	7291075262551
Árucikk kategória	26J

### Leírás

#### Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz.

#### Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

### Műszaki leírás

Max. fogásmélység $t_{max}$	9 mm
Lapkaméret $\varnothing d$	10 mm
WF	3,4 mm
Axiális beszúrási előtolás f	0,02 - 0,1 mm/ford,
Síkesztrgálás beszúrási f	0,02 - 0,06 mm/ford,
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
INSL	25,1 mm
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 140 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka