

EFFBE**Géptalp alátét szintkiegyenlítéssel LM, Maximális teherbírás: 3000kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086002 3000
GTIN	4045197349446
Árucikk kategória	08Y

Leírás**Kivitel:**

Vibrációcsökkentő rendszerek gépekhez. A rezgésérzékeny gépek és berendezési tárgyak szétkapcsolása javítja a folyamatbiztonságot és a pontosságot. A felhasznált elasztomerek szigetelik a testhangot, rezgéseket, lökéseket és optimális munkaeredményeket garantálnak csökkentett zajterhelés mellett. Minden elem gond nélkül felszerelhető és szintezhető. Kompakt kivitelű elasztomer-fém géptalp alátét központi állítócsavaros beépített szintezőrendszerrel.

Felhasználás:

Padlórögzés nélküli gépek felállításához.

Figyelem:

Nagyobb igénybevétel és különleges alkalmazás esetén további elemek külön rendelésre szállíthatók. Légrugós elemek az online shop-ban a 086003 sz. SLM1 – SLM12 méret alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Maximális teherbírás marógépeknél	1500 kg
Maximális szintezési tartomány (magasságkiegyenlítés Ni)	20 mm

Menet Ø G	M16×1,5
Csavar hossza S	100 mm
Maximális teherbírás	3000 kg
Ø D	160 mm
Megengedett legnagyobb statikus teher	4000 daN
Maximális teherbírás préseknél	2000 kg
Maximális teherbírás eszterga és laposköszörű gépeknél	1000 kg
Magasság H	35 mm
Termék fajtája	Antivibrációs géptalp