

**XNMU 040310T, IC830, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221211 ST1400
GTIN	7291075393422
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 4 vágóélel. Mellékélel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,8 mm
Típus	ST1400
Sorozat	LOGIQ4FEED
Előtolás f_z	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	XNMU 040310T

Geometria	T
Gyártó jelölése	FFX4 XNMU 040310T IC830
Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		