

Garant**Üregmaró 93°, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211807 66/4
GTIN	4045197648419
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Felhasználás:

Forgácsok beragadásának megakadályozásához, különösen mély zsebek marásakor.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	27 mm
Vágóél Ø D _c	66 mm
Hozzávaló váltólapka	VCG. 2205
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	55 mm

Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	126 mm
Interpolációs marás a_p	10 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	56,34 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	3,05 fok
$\varnothing D_3$	60 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	93 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800