

**Sarokmaró 90° MFWN, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225615 100/9
GTIN	4960664647767
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Maró kétoldalú váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	8 mm
Vágóél Ø D_c	100 mm
Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Felfogó furat Ø	32 mm
Váltólapka csavar	229701 (T15; 3,5 Nm)
Vágóélek száma Z	9
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Plunging
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229701
---------------	--------