

Garant**Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva, Beállított nyomaték: 4,2Nm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211750 4,2
GTIN	4045197643872
Árucikk kategória	21B

Leírás

Kivitel:

Nyomaték-csavarhúzó jó fogású 2K keresztmarkolattal. A nyomaték fixen be van állítva. Befogó állandó mágnessel.

Funkció:

A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó **hallhatóan és érezhetően** kiold. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

C 6,3 vagy **E 6,3** száras **1/4 col bitekkel**, pl. a **674252 sz. Torx Plus® bittel** kombinálva. Ideális váltólapkák pontos rögzítéséhez előre megadott meghúzási nyomaték alapján.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

Szállítás bit **nélkül** történik.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Pengehossz	50 mm
------------	-------

Nyomaték mérési pontossága	±10 %
Beállított nyomaték	4,2 Nm
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3
A kioldási érték beállítása	előbeállítva
Kioldási elv	mechanikus hosszú utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Visszajelzés	kioldó
Teljes hossz L	107 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Tartozék

„TQ-Station“ – Tárolóhely nyomaték-csavarhúzókhöz

659964